




No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.5
2	鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0028650)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L432
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
11	ステンレスキャスター	110・111・112	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	110・111・112	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
13	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
14	密閉蓋	SUS304	1	47用(t 1.0)
15	A型パッキン	シリコン	1	47用
16	キャッチクリップ	SUS304	5	規格

△ 注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨ 化粧パイプの取付高さや方向に注意

容量 80L



適正使用積載荷重は製品重量を含んで

259kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

(但し、ストッパー材質は

ポリアミド(ナイロン6))



B部詳細図 S=1:2

A-A断面図

△ 図面整理
△ 蓋、スピニング加工へ移行

△	No. 12627	鈴木	H24.12.20
△	No. 10504	鈴木	H22.6.7
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 02139	新井	H15.5.13
△	No. 00241	鈴木	H12.11.27
No. 変更番号		氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図 承認
氏名	鈴木	鈴木	青木 青木
日付	H11.12.9	H11.12.9	

名称	鏡板型密閉容器 脚付 クリップ式	図番	DT-CTH-L-47(A型パッキン)
図番	HP-1-2-0015791	尺 度	1:10 1:2
参考図		得意先名	規格

日東金属工業株式会社