






ストッパー付キャスター取付位置
2ヶ所



A-A断面図

No.	品名	材質	個数	備考
△3	1 胴板	SUS304	1	t 1.2
△△3	2 鏡板	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0028648)
△△3	3 溶接ヘルール	SUS304	1	1.5S-L20.5(トーステ)
	4 把手(中)	SUS304	2	規格
	5 当板	SUS304	3	t 1.5×□80
	6 ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
△△1	7 化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L420
△4	8 化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L390
△4	9 化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L390
	10 キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
△	11 ステンレスキャスター	100%ステンレス	1	320EA-UR-75(ハンマー)
△	12 ストッパー付ステンレスキャスター	100%ステンレス	2	315EA-UR-75(ハンマー)
	13 ストック蓋	SUS304	1	36用(t0.8)

△注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意
容量 35L

△適正使用積載重量は製品重量を含んで
122kg以下で使用してください
キャスター金具はステンレス製

△	No. 10504	鈴木	H22.6.7
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05007	小黑	H17.2.23
△	No. 04021	小黑	H16.2.25
No. 変更番号		氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図承認
氏名	小黑	小黑	岸岸
日付	H15.11.25	H15.11.25	

名称	鏡板型汎用容器 脚付			⊕
図番	DT-ST-L-36(ストック蓋付)			⊕
尺 度	1:8			△
参考図		得意先名	規格	

日東金属工業株式会社

△ 図面整理
△ 蓋、スピニング加工へ移行