




ストッパー付キャスター取付位置
2ヶ所

△注記


内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意
容量 100L

適正使用積載荷重は製品重量を含んで
259kg以下で使用してください


キャスター金具はステンレス製

△(但し、ストッパー材質は
ポリアミド(ナイロン6))



A-A断面図

B部詳細図 S=1:2



No.	品名	材質	個数	備考
△1	胴板	SUS304	1	t1.5
△2	鏡板	SUS304	1	t1.5(44-1-1-0028650)
△3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
△7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L432
△8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L395
△9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L395
10	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0002123)
△△△11	ステンレスキャスター	100%ポリ	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
△△△12	ストッパー付ステンレスキャスター	100%ポリ	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
△13	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14
14	ストック蓋	SUS304	1	47用(t0.8)

△	No. 12627	鈴木	H24.12.20
△	No. 10504	鈴木	H22.6.7
△	No. 08006	新井	H20.1.31
△	No. 06014	新井	H18.7.14
△	No. 05007	小黑	H17.2.23
△	No. 04068	小黑	H16.6.16
No. 変更番号		氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値		製図	設計
		検図	承認
		氏名	氏名
		日付	日付

名称	鏡板型汎用容器 脚付		
図番	DT-ST-L-47H(ストック蓋付)		
尺度	1:10	1:2	
参考図	得意先名 規格		



日東金属工業株式会社