




No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t2.0
2	鏡板	SUS316L	1	t2.0(44-1-1-0033039)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5(トーステ)
4	把手(大)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	4	t2.0×□100
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ60.5×t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ60.5×t2.0-L387
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ38×t2.0-L616
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ38×t2.0-L616
10	キャスター取付板	SUS304	4	t10(44-1-1-0028517)
11	ステンレスキャスター	ウレタン車	2	PNUDJA-150(ウレタン車)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	ウレタン車	2	PNUDJAB-150(ウレタン車)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M10-L30
14	平蓋	SUS304	1	77用(t1.0)

注記

内外面#320バフ研磨
⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意
容量 300L
適正使用積載荷重は製品重量を含んで
816kg以下で使用してください
キャスター金具はステンレス製

△			
△			
△			
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図承認
氏名	栗原	栗原	浪岡浪岡
日付	H26.10.31	H26.10.31	

名称	鏡板型汎用容器 脚付 DT-ST-L-77(平蓋付)			⊕
図番	HP-1-2-0033036-1			△
尺度	1:12	1:2		
参考図		得意先名	規格	

日東金属工業株式会社