







C部詳細図 S = 1 : 3



A-A断面図

B部詳細図 S = 1 : 2

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t2.0 (φ17カール)
2	ホッパー	SUS304	1	t2.0 (44-1-1-0017356)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5 (トーステ)
4	把手(大)	SUS304	4	規格
5	当板	SUS304	4	t2.0 × □100
6	ネック付エルボ	SUS304	4	φ60.5 × t2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ60.5 × t2.0 - L660
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ38 × t2.0 - L779
9	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ38 × t2.0 - L779
10	キャスター取付板	SUS304	4	t10 (44-1-1-0017357)
11	ステンレスキャスター	ウレタン	2	PNUDJA-200 (ウレタン)
12	ストップ付ステンレスキャスター	ウレタン	2	PNUDJAB-200 (ウレタン)
13	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M10-L30
14	密閉蓋	SUS304	1	100用 (t1.2)
15	B型パッキン	シリコン	1	100用
16	キャッチクリップ	SUS304	8	規格
17	コの字把手(大)	SUS304	2	規格

注記

内外面#320バフ研磨

⑧⑨化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 500L

適正使用積載荷重は製品重量を含んで

1142kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

△			
△			
△			
No.	変更番号	氏名	日付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製図	設計	検図 承認
氏名	浪岡	浪岡	高橋 高橋
日付	H26.10.31	H26.10.31	

名称	ホッパー型密閉容器 脚付 クリップ式	図番	HP-1-2-0033044-△
尺度	1:15 1:3 1:2	参考図	
得意先名		規格	



日東金属工業株式会社