





No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板	SUS304	1	t 1.2
2	ホッパー	SUS304	1	t1.2(44-1-1-0029201)
3	溶接ヘルール	SUS304	1	1.5S-L20.5(トーステ)
4	把手(小)	SUS304	2	規格
5	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
6	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t 2.0
7	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t 1.5-L475
8	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t 1.2-L338
9	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t 1.2-L338
10	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
11	ステンレスキャスター	100・100	1	320EA-UR-65(ハンマー)
12	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100	2	315EA-UR-65(ハンマー)
13	ストック蓋	SUS304	1	30用(t 0.8)

内外面#320バフ研磨

(8)(9) 化粧パイプの取付高さと方向に注意

容量 20 L

適正使用積載重量は製品重量を含んで

97kg以下で使用してください

キャスター金具はステンレス製

③			
②			
①			
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
	製 図	設 計	検 図 承 認
氏 名	鈴木	鈴木	岸
日 付	H22.5.20	H22.5.20	

名称	ホッパー型汎用容器 脚付		
	HT-ST-L-30 (ストック蓋付)		
図番	HP-1-2-0029182- 		
尺度	1:8		
参考図		得意先名	規格

 日東金属工業株式会社