




No.	品名	材質	個数	備考
1	内槽	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0036662)
2	ジャケット	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0036663)
3	当板	SUS304	4	t1.5×□80
4	ネック付エルボ	SUS304	4	φ34×t2.0
5	化粧パイプ(A)	SUS304	4	φ34×t1.5-L450
6	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ21.7×t1.5-L463
7	化粧パイプ(C)	SUS304	3	φ21.7×t1.5-L463
8	キャスター取付板	SUS304	4	t5.0(44-1-1-0005054)
9	ステンレスキャスター	HT-STC-100-GNU(ナジツ)	2	
10	ストッパー付ステンレスキャスター	SU-STC-100-GNU-S-2(ナジツ)	2	
11	六角ボルト(全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M8-L16
12	ストック蓋	SUS304	1	47用(t0.8)

製品仕様	
本体使用圧力	常圧
本体使用温度	内容液沸点未満
本体容量	約 100 L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18 MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約 56.4 L
重量	約 48 kg

注記
内外面#320バフ研磨
許容荷重は製品重量を含み390kg
キャスター金具はステンレス製
□方向ストッパー付キャスター取付
耐圧検査書付

△3				名称	ホッパー型耐圧ジャケット容器 脚付	図番	HT-ST-TJ-L-47H(ストック蓋付)	図番	HP-1-2-0036549-△
△2				図番	HP-1-2-0036549-△	図番	HP-1-2-0036549-△	図番	HP-1-2-0036549-△
△1				図番	HP-1-2-0036549-△	図番	HP-1-2-0036549-△	図番	HP-1-2-0036549-△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:10	参考図	得意先名	規格	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値									
	製図	設計	検図	承認					
氏名	池田	池田	高橋	高橋					
日付	H28.6.30	H28.6.30	高橋	高橋					

日東金属工業株式会社