

No.	品名	材質	個数	備考
1	胴板 (A)	SUS304	1	t2.0 (φ17カール)
2	胴板 (B)	SUS304	1	t2.0 (34-1-1-0036822)
3	底板	SUS304	1	t2.0
4	溶接ヘルール	SUS304	1	2S-L20.5 (トーステ)
5	溶接90°ロングエルボ	SUS304	1	2S (トーステ)
6	アングル (Hot)	SUS304	2	L30×30×t3.0-L870
7	把手 (大)	SUS304	4	規格
8	当板	SUS304	4	t2.0×□100
9	ネック付エルボ	SUS304	4	φ60.5×t2.0
10	化粧パイプ (A)	SUS304	4	φ60.5×t2.0-L230
11	化粧パイプ (B)	SUS304	4	φ38×t2.0-L779
12	キャスター取付板	SUS304	4	t10 (44-1-1-0017357)
13	ステンレスキャスター	ウレタン	2	PNUDJA-200 (ウイキャスト)
14	ストッパー付ステンレスキャスター	ウレタン	2	PNUDJAB-200 (ウイキャスト)
15	六角ボルト (全ねじ, N, SW付)	SUS304	16	M10-L30
16	平蓋	SUS304	1	100用 (t1.2)
17	コの字把手	SUS304	2	規格

A部詳細図 S = 1 : 3

注記

内外面#320バフ研磨

容量 750L

重量 約113kg

許容荷重は製品重量を含み1142kg

キャスター金具はステンレス製

□方向ストッパー付キャスター取付

△				名称	片テーパ型汎用容器 脚付	⊕
△				名称	KT-T-ST-L-100 (平蓋付)	⊕
△	No. 16570	高橋	H28.8.9	図番	HP-1-2-0033053-△	△
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:16 1:3	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	 日東金属工業株式会社	
氏名	高橋	高橋	石井	石井		
日付	H26.10.31	H26.10.31				