








A部詳細図 S = 1 : 4



ドレン部詳細図 S = 1 : 4



No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028809)
2	ステンレスキャスター	100%ステンレス	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	100%ステンレス	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
4	蓋本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028802)
5	キャップヘルール(厚板タイプ)(A)	SUS304	2	2S(16AMD(11))(トーステ)
6	ガスケット(A)	シリコン	2	2S(トーステ)
7	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
8	キャップヘルール(厚板タイプ)(B)	SUS304	3	1.5S(16AMD(11))(トーステ)
9	ガスケット(B)	シリコン	3	1.5S(トーステ)
10	クランプバンド(B)	SCS13	3	1.5S(トーステ)
11	Oリング(AS568-385)	シリコン	1	400A(協和ステンレス)
12	K3Kクランプ	SCS13	1	400A(協和ステンレス)
13	六角ボルト(全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L14

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	60℃(内容液沸点未満)
本体全容量	約 57.5L
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水~温水
ジャケット容量	約 15.7L
大気圧を基準(0)とした差圧である	

注記
 内外面#320バフ研磨
 許容荷重は製品重量を含み259kg

図面整理

No. 21579 前澤 2021.11.29

③	No. 15509	新田	H27.1.19	名称	ジャケット型ヘルールオープン加圧容器 脚付		
△	No. 12630	原口	H25.1.7		PCN-F-J-L-50		
△	No. 10620	松本	H22.10.27	図番	HP-1-2-0028752- △		
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付		尺 度	1 : 1 2 1 : 4	
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社		
氏 名	岸	岸	樫谷	樫谷			
日 付	H22.1.27	H22.1.27					

日東金属工業株式会社