









A部詳細図 S = 1 : 3



ドレン部詳細図 S = 1 : 4



注記
内外面#320バフ研磨

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	200A(34-1-2-0028762)
2	ステンレスキャスター	1000000	1	320EA-75-UR(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	1000000	2	315EA-75-UR(ハンマー)
4	蓋本体	SUS304	1	200A(34-1-2-0028755)
5	Oリング(G220)	シリコンゴム	1	200A(協和ステンレス)
6	K3Kクランプ	SCS13	1	200A(協和ステンレス)
7	ガスケット(A)	シリコンゴム	3	1.5S(トーステ)
8	クランプバンド	SCS13	4	1S/1.5S(トーステ)
9	キャップヘルール(厚板タイプ)	SUS304	1	1.5S(16AMD(11))(トーステ)
10	安全弁(S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
11	圧力計(PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)
12	ガスケット(B)	シリコンゴム	1	1S(トーステ)
13	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1S(リングシリコン)(トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 11.8L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 18.5kg
適正使用積載重量	製品含んで122kg以下

△				名称	ヘルールオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット		
△				図番	PCN-F-L-10-UT		
△				図番	HP-1-2-0033795		
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:8	1:4	1:3
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名	栗原	栗原	堀井	堀井			
日付	H27.10.30	H27.10.30					