








A部詳細図 S = 1 : 3



ドレン部詳細図 S = 1 : 4



製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 22.4L

注記
 内外面#320バフ研磨
 適正使用積載重量は製品重量を含んで
 122kg以下で使用してください

No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	250A(34-1-2-0028773)
2	ステンレスキャスター	100%ステンレス	1	320EA-75-UR(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	100%ステンレス	2	315EA-75-UR(ハンマー)
4	蓋本体	SUS304	1	250A(34-1-2-0028768)
5	キャップヘルール(厚板タイプ)(A)	SUS304	1	2S(16AMD(11))(トーステ)
6	ガスケット(A)	シリコン	1	2S(トーステ)
7	クランプバンド(A)	SCS13	1	2S(トーステ)
8	キャップヘルール(厚板タイプ)(B)	SUS304	3	1.5S(16AMD(11))(トーステ)
9	ガスケット(B)	シリコン	3	1.5S(トーステ)
10	クランプバンド(B)	SCS13	3	1.5S(トーステ)
11	リング(G270)	シリコン	1	250A(協和ステンレス)
12	K3Kクランプ	SCS13	1	250A(協和ステンレス)

③					名称	ヘルールオープン加圧容器 脚付			
△		No. 15508	新田	H27.1.19		PCN-F-L-20			
△		No. 12630	原口	H25.1.7	図番	HP-1-2-0028743		△	
No.		変更番号	氏名	日付	尺度	1:8 1:4 1:3			
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値					参考図	-		得意先名	規格
		製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社			
氏名		岸	岸	岸	岸				
日付		H22.1.27	H22.1.27						