







A部詳細図 S = 1 : 3

ドレン部詳細図 S = 1 : 4



No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	300A(34-1-2-0028785)
2	ステンレスキャスター	100-00000	1	320EA-75-UR(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	100-00000	2	315EA-75-UR(ハンマー)
4	蓋本体	SUS304	1	300A(34-1-2-0028779)
5	Oリング(V325)	シリコンゴム	1	300A(協和ステンレス)
6	K3Kクランプ	SCS13	1	300A(協和ステンレス)
7	ガスケット(A)	シリコンゴム	2	2S(トーステ)
8	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
9	キャップヘルール(厚板タイプ)	SUS304	1	2S(16AMD(11))(トーステ)
10	のぞき窓(NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
11	ガスケット(B)	シリコンゴム	4	1.5S(トーステ)
12	クランプバンド(B)	SCS13	4	1.5S(トーステ)
13	のぞき窓(NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
14	安全弁(S-3-0.18)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033738)
15	圧力計(PV-P-3-0.4)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033740)
16	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1.5S(シリコンシリコン)(トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 34.0L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 31kg
適正使用積載重量	製品含んで122kg以下

注記
内外面#320バフ研磨

△				名称	ヘルールオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット		
△					PCN-F-L-30-UT		
△				図番	HP-1-2-0033797-		
No.	変 更 番 号	氏 名	日 付	尺 度	1 : 1 0 1 : 4 1 : 3		
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図		得意先名	規格
	製 図	設 計	検 図	承 認	日東金属工業株式会社		
氏 名	栗原	栗原	堀井	堀井			
日 付	H27.10.30	H27.10.30	堀井	堀井			