






No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028815)
2	ステンレスキャスター	10000000	2	320EA-75-UR(ハンマー)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	10000000	2	315EA-75-UR(ハンマー)
4	蓋本体	SUS304	1	400A(34-1-2-0028802)
5	キャップヘルール(厚板タイプ)(A)	SUS304	2	2S(16AMD(11))(トーステ)
6	ガスケット(A)	シリコン	2	2S(トーステ)
7	クランプバンド(A)	SCS13	2	2S(トーステ)
8	キャップヘルール(厚板タイプ)(B)	SUS304	3	1.5S(16AMD(11))(トーステ)
9	ガスケット(B)	シリコン	3	1.5S(トーステ)
10	クランプバンド(B)	SCS13	3	1.5S(トーステ)
11	Oリング(AS568-385)	シリコン	1	400A(協和ステンレス)
12	K3Kクランプ	SCS13	1	400A(協和ステンレス)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
本体使用温度	常温
全容量	約 87.2L

注記
 内外面#320バフ研磨
 適正使用積載重量は製品重量を含んで
 163kg以下で使用してください



△	No. 15508	新田	H27.1.19	名称	ヘルールオープン加圧容器 脚付 PCN-F-L-80	
△	No. 12630	原口	H25.1.7	図番	HP-1-2-0028747-△	
No.	変更番号	氏名	日付	尺度	1:12	1:4
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				参考図	-	得意先名 規格
製図 設計 検図 承認				日東金属工業株式会社		
氏名		岸	岸			
日付		H22.1.27	H22.1.27			