









A部詳細図 S = 1 : 3



ドレン部詳細図 S = 1 : 4



No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t1.5(34-1-2-0028585)
2	当板	SUS304	3	t 1.5×□80
3	ネック付エルボ	SUS304	3	φ34×t2.0
4	化粧パイプ(A)	SUS304	3	φ34×t1.5-L290
5	化粧パイプ(B)	SUS304	1	φ16×t1.2-L260
6	化粧パイプ(C)	SUS304	2	φ16×t1.2-L260
7	キャスター取付座	SUS304	3	M12(44-1-1-0000044)
8	ステンレスキャスター	100・100・100	1	320EA-75-UR(ハンマー)
9	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	315EA-75-UR(ハンマー)
10	ガスケット(A)	シリコンゴム	1	4S(トーステ)
11	クランプバンド(A)	SCS13	1	4S(トーステ)
12	加圧ユニット(PU-3-0.4)	SUS304	1	4S(34-1-2-0033736)
13	ガスケット(B)	シリコンゴム	1	1S(トーステ)
14	クランプバンド(B)	SCS13	1	1S(トーステ)
15	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1S(0リングシリコン)(トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.4MPa
本体使用温度	常温
全容量	約 10.7L
安全弁吹出し圧力	0.4MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 1.0MPa
大気圧を基準(0)とした差圧である	
重量	約 10.5kg
適正使用積載重量	製品含んで 122kg以下

注記
内外面#320バフ研磨

③				名称	加圧容器 脚付 加圧ユニット			
②					PCN-L-10-UT			
①					図番			
No. 変更番号				氏名	日付	HP-1-2-0033755- ①		
				尺度	1:8 1:4 1:3			
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値						参考図	得意先名	規格
		製図	設計	検図	承認	日東金属工業株式会社		
氏名		栗原	栗原	堀井	堀井			
日付		H27.10.30	H27.10.30					

 日東金属工業株式会社