




No.	品名	材質	個数	備考
1	容器本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0029010)
2	ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU(ナジシ)
3	ストッパー付ステンレスキャスター	100・100・100	2	SU-STC-75-GNU-S-12(ナジシ)
4	蓋本体	SUS304	1	t2.0(34-1-2-0028998)
5	Oリング	シリコンゴム	1	G 4 1 0
6	スイングボルト (M12-L95)	SCS13	8	M12(44-1-2-0028999)
7	六角ボルト (全ねじ, 低N, SW付)	SUS304	16	M8-L 1 4
8	ガスケット (A)	シリコンゴム	2	2S (トーステ)
9	クランプバンド (A)	SCS13	2	2S (トーステ)
10	キャップヘルール (厚板タイプ)	SUS304	1	2S(16AMD(11)) (トーステ)
11	のぞき窓 (NM-2S)	耐熱強化ガラス	1	2S(44-1-2-0029366)
12	ガスケット (B)	シリコンゴム	4	1.5S (トーステ)
13	クランプバンド (B)	SCS13	4	1.5S (トーステ)
14	のぞき窓 (NM-1.5S)	耐熱強化ガラス	1	1.5S(44-1-2-0029365)
15	安全弁 (S-3-0.18)	SUS304	1	1.5S(44-1-2-0033738)
16	圧力計 (PV-P-3-0.4)	要部SUS	1	1.5S(44-1-2-0033740)
17	手動二方サニタリーボールバルブ	SUS316L	1	1.5S(0リングシリコン) (トーステ)

製品仕様	
本体使用圧力	0 ~ 0.18MPa
本体使用温度	60℃ (内容液沸点未満)
本体全容量	約 67.7 L
安全弁吹出し圧力	0.18MPa
圧力計表示範囲	0 ~ 0.4MPa
ジャケット使用圧力	0 ~ 0.18MPa
ジャケット使用温度	冷水 ~ 温水
ジャケット容量	約 14.4 L
大気圧を基準 (0) とした差圧である	
重量	約 60 kg
適正使用積載重量	製品含んで 259 kg 以下

注記
内外面 #320 バフ研磨

△				名称	ジャケット型フランジオープン加圧容器 脚付 加圧ユニット	図番	HP-1-2-0033844-1
△	No. 21566	權谷	2021.9.24	図番	HP-1-2-0033844-1	尺 度	1 : 12 1 : 5
△	変 更 番 号	氏 名	日 付	参考図	-	得意先名	規格
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値				製 図	設 計	検 図	承 認
氏 名	高橋	高橋	羽飼	氏 名	高橋	高橋	羽飼
日 付	H27.11.10	H27.11.10	羽飼	日 付	H27.11.10	H27.11.10	羽飼

日東金属工業株式会社